


MTCA.0-system för 6 enkla medelstora AMC-moduler, MTCA.0, 1 U, 84 HP

KATALOGNUMMER

11850-025



1 U MicroTCA-system med horisontell korthållare för AdvancedMC-moduler med en bredd. Chassit har en växelströmsingång på baksidan och en integrerad 400 W strömförsörjning. PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) är installerad på baksidan av bakplanet.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med specifikationen PICMG MTCA.0 R1.0

1 U, 19-tums underrack system för 6 Single Mid?Size AdvancedMC moduler, 1 Single Full?Size MCH

AC nätingång (100 ... 240 V AC) på höljets baksida, inbyggt nätaggregat på 400 W, strömhantering (PM EMMC) på bakplanet

Fläktmodul som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC), luftflöde från höger till vänster

Åtkomst till luftfilter framifrån

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 6

Typ: 19 tums rackfäste

Bakplanstyp: MTCA.0, stjärntopologi, omfattningsförslag

Dataöverföring: 40 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 50W

Ingångsspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Höger till vänster

Rackhöjd: 1U

Strömförsörjningstyp: Öppen ram

Strömförsörjning inkluderad: Ja

Bakre I/O: Nej

Uppfyller: PICMG MTCA.0 R2.0

Djup: 301mm

Höjd: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Antal i förpackningen: 1

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

Färdigmonterad, kopplad och testad.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE