


EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel, 84 hk, 295 mm

KATALOGNUMMER

24560-080



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat

Perforeringsgrad 58 %

Lämplig för användning med alla horisontella skenor

PRODUKTATTRIBUT

Rackbredd: 84HP

Djup: 295mm

Antal i förpackningen: 2

Yta: Passiverad

Material: Aluminium

Produktfamilj: EuropacPRO

Produkttyp: Täckplatta

Typ: Perforerad

Fungerar med: Underrack

Net Weight: 0.49kg

Paketenhet: Par

Vridmoment: 2.1N·m

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE