

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

KATALOGNUMMER

EA9105



3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.

DESIGN

3x temperatur- och 1x fuktighetsgivare

Med 2 meter kabel och integrerad magnet för enkel montering

För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot plug för enkel integrering

Temperaturmätområde 0 till 65 oC

Noggrannhet för temperaturmätning +/- 2 %

Mätområde för luftfuktighet 10-90% RH, icke-kondenserande

Noggrannhet för mätning av luftfuktighet +/- 5 %

Andra och tredje temperaturgivare med 950 mm kabel

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Givare

Fungerar med: Rackeffekt

Höjd: 270mm

Antal i förpackningen: 1

Kontakttyp: RJ45

Produktfamilj: Enlogic

Löstagbar ingångskabel: Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE