

Torr kontaktkabel

KATALOGNUMMER

EA9110



Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er.

DESIGN

Torr kontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök

1 m kabel till givarbox med integrerad magnet för enkel montering och 1,8 m anslutningskabel

För PDU-enheter i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot plug för enkel integrering

Drifttemperatur 0 till 65 oC

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Givare

Fungerar med: Rackeffekt

Höjd: 260mm

Antal i förpackningen: 1

Kontakttyp: RJ45

Produktfamilj: Enlogic

Löstagbar ingångskabel: Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE