

# Uttagsplint, UTE



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

230 V, 16 A.

I enlighet med NFC 61-303

Uttagslist med UTE-uttag

Monteringshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Aluminium; Polyamid

**Färg:** Grå

**Produkttyp:** Uttagslist

Table 1/2

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1

Katalognummer	Uttagstyp	Antal uttag	Växlande uttag	Spänning, AC	Funktion	Antal i förpackningen
60110-222	UTE	12	Nej	230V		1
60110-221	UTE	9	Nej	230V		1
60110-267	UTE	6	Nej	230V	Transientskydd, Nätskyddsfilter	1
60110-223	UTE	15	Nej	230V		1
60110-224	UTE	19	Nej	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nej	230V	Felströmsskydd, Överströmsskydd	1
60110-227	UTE	8	Nej	230V	Transientskydd	1
60110-228	UTE	6	Nej	230V	Överströmsskydd	1
60110-220	UTE	4	Nej	230V		1
60110-230	UTE	6	Nej	230V	Felströmsskydd	1
60110-229	UTE	7	Nej	230V	Nätskyddsfilter	1

Table 2/2

Katalognummer	Djup	Yta	Längd
60110-226	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-222	44mm	Anodiserad	947.5mm
60110-221	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-267	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-223	44mm	Anodiserad	1202mm
60110-224	44mm	Anodiserad	1753mm
60110-225	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-231	88mm	Anodiserad	438.5mm
60110-227	44mm	Anodiserad	438.5mm
60110-228	75mm	Anodiserad	438.5mm
60110-220	44mm	Anodiserad	210mm
60110-230	88mm	Anodiserad	438.5mm
60110-229	44mm	Anodiserad	438.5mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**