


# Varistar kabelpanel



Vertikal kabelpanel för Varistar fristående skåp pulveriserade i skåpfärg i olika bredder.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

För montering direkt på ramen

Kablarna monteras på plats med buntband eller kardborrband

## SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Skåp/rackpanel

**Material:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Svartgrå
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Svartgrå
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Svartgrå
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Svartgrå

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Färg
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Svartgrå
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Svartgrå
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Svartgrå
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Svartgrå
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Svartgrå
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Svartgrå
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Svartgrå
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Svartgrå
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Svartgrå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Yta	Typ
23130-625	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-502	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-422	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-501	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-503	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-500	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-504	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-628	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-420	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-150	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-151	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-421	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel
23130-499	RAL 7021	Pulverlackerad	Kabelpanel

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**