

# Varistar CP sidovägg



Sidopanel för skåp sida vid sida ersätter 2 individuella skåp sidopaneler. Den separata panelen monteras mellan rack och är helt kompatibel med alla luftblindpaneler.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Förhindrar obehörig åtkomst

För skåp ordnade i rader ersätter väggen enskilda skåpets sidoväggar

## SPECIFIKATIONER

- Yta:** Aluminium-zinkpläterad  
**Produkttyp:** Skåp/rackpanel  
**Material:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Djup   | Antal i förpackningen | Typ              |
|---------------|----------|--------|--------|-----------------------|------------------|
| 23130-485     | 47U      | 2200mm | 1200mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-484     | 47U      | 2200mm | 1000mm | 1                     | Separerande vägg |

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Djup   | Antal i förpackningen | Typ              |
|---------------|----------|--------|--------|-----------------------|------------------|
| 23130-480     | 42U      | 2000mm | 1000mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-508     | 42U      | 2000mm | 1100mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-510     | 52U      | 2450mm | 1100mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-509     | 47U      | 2200mm | 1100mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-581     | 52U      | 2450mm | 1200mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-580     | 52U      | 2450mm | 1000mm | 1                     | Separerande vägg |
| 23130-481     | 42U      | 2000mm | 1200mm | 1                     | Separerande vägg |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**