


VPX bakplan

nVent SCHROFFS VPX-bakplan har utmärkt signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med VITA 46,0 VPX-basstandard; VITA 46,3 Serial RapidIO på VPX; VITA 46,4 PCI Express på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,7 Ethernet på VPX Fabric-kontakt; VITA 46,11-systemhantering för VPX

DIP-omkopplare för inställningar av systemplats

JTAG-anlutningar

Låsbara aux Utility- och SENSE-kontakter

M4 strömutfag för strömförsörjning, max. 22 A per utfag för varje spänning

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Fackbredd	Kontakttyp
23001-834	Bakplan	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Bakplan	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Bakplan	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-814	Bakplan	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Katalognummer	Produkttyp	Antal fack	Rackhöjd	Bakplanstyp	Fackbredd	Kontakttyp
23001-812	Bakplan	5	3U	VPX, fullständigt nät	4HP	MultiGig
23001-813	Bakplan	5	3U	VPX, fullständigt nät	4HP	MultiGig

Table 2/2

Katalognummer	Typ av strömkontakt	Typ av verktygsanslutning	Bredd	Antal i förpackningen	Certifieringar
23001-834	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	253mm	1	VITA
23001-816	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-815	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-814	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	186.46mm	1	VITA, RoHS
23001-812	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	120.67mm	1	VITA, RoHS
23001-813	Kraftbultar, M4	Microfit, 8-stifts	120.67mm	1	RoHS, VITA

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra VPX-bakplan och anpassade VPX-bakplan kan beställas.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE