

# 19" 抽屉

## Data Solutions



19" 抽屉可以安装笔记本电脑、书写台面，便于操作。SCHROFF 19" 抽屉的承载能力为 15 KG，可将多种产品装配到抽屉上。

### 认证



### 功能

静态承载能力 15 千克

可选的书写台面

### 技术参数

静态负载: 15kg

产品类型: 机柜/机架抽屉

材料: 钢

Table 1/2

物料号	机架高度	完成	包装数量	颜色	颜色代码	正面表面处理
20110-054	1U	粉末涂层	1	浅灰色	RAL 7035	

物料号	机架高度	完成	包装数量	颜色	颜色代码	正面表面处理
20110-061	1U	粉末涂层	1			阳极氧化
20110-180	1U	粉末涂层	1	暗灰色	RAL 7021	
20110-056	3U	粉末涂层	1	浅灰色	RAL 7035	
20110-062	2U	粉末涂层	1			阳极氧化
20110-181	2U	粉末涂层	1	暗灰色	RAL 7021	
20110-063	3U	粉末涂层	1			阳极氧化
20110-055	2U	粉末涂层	1	浅灰色	RAL 7035	
20110-182	3U	粉末涂层	1	暗灰色	RAL 7021	

Table 2/2

物料号	类型	搭配
20110-054	抽屉	19" 机柜
20110-061	抽屉	19" 机柜
20110-180	抽屉	19" 机柜
20110-056	抽屉	19" 机柜
20110-062	抽屉	19" 机柜
20110-181	抽屉	19" 机柜
20110-063	抽屉	19" 机柜
20110-055	抽屉	19" 机柜
20110-182	抽屉	19" 机柜

## 其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**