

PBC 编织软联接, 100 mm², 500 mm

Data Solutions

物料号

PBC100X500



认证



功能

非常适合变压器母线槽

接片结实耐用，可根据客户的特定设计钻孔

提供非常灵活的功率连接，具有良好的耐振动性

产品属性

订货号: 564050

材料: 铜

完成: 镀锡

电线直径: 0.15mm

横截面积: 100mm²

Δ T 30 K: 349A

Δ T 50 K: 462A

长度 (L): 500mm

A: 35mm

B: 40mm

C: 7mm


2 巴电流系数: 1.72

单位重量: 0.63kg

其他产品详情

平行使用时，两条跳线之间必须留有孔隙，最小距离为跳线的厚度，以便于冷却。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE