

防盗接地母线，法兰安装组件


Data Solutions

物料号

TDSGABC14



认证



功能

无需对法兰进行切割或钻孔，即可安装到电信塔上的典型结构梁法兰上

接受标准电信接地接线片（不含接线片）

包含 14 个标准垫片 (TDSGAS)

产品属性

材料: 铜; 不锈钢 18-8 (EN 1.4305); 尼龙

完成: 镀锡

垫片厚度: 6.4mm

长度 1 (L1): 266mm

长度 2 (L2): 101.6mm

深度 (D): 54.1mm

高度 (H): 69mm


A: 25.4mm

法兰厚度 (FT): 6.4 – 25.4mm

螺纹尺寸 1 (TS1): 3/8" UNC

螺纹尺寸 2 (TS2): 5/16" UNC

螺纹尺寸 3 (TS3): 5/16" UNC



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE