

# 干触点电缆

## Data Solutions

### 物料号

### EA9110



适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU 的干触点电缆，用于连接 I/O 传感器（例如烟雾传感器）。

### 功能

干触点电缆，用于连接 I/O 传感器（例如烟雾传感器）

带 1 米传感器盒电缆、集成磁铁（便于安装）和 1.8 米连接电缆

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

工作环境温度范围：0 至 65 °C

### 产品属性

产品类型: 传感器

搭配: RackPower

高度: 260mm

包装数量: 1

插头类型: RJ45

产品系列: Enlogic

可拆卸输入电缆: 否

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**