

电缆线

Data Solutions



nVent SCHROFF

电源线可以通过实际、通用的方式用可变的连接设备紧固。规格通用，适合不同的应用，如风扇、机柜灯、工业 PC 连接、不间断电源、系统等。

认证



功能

应用：风扇, 机柜灯, 工业 PC 连接, 不间断电源和系统

技术参数

产品类型： 电缆

Table 1/2

物料号	输入连接器	输出连接器	长度	包装数量	颜色	连接器类型
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	灰色	直向型
60103-137	BS = 英国标准	IEC C13	2500mm	1	黑色	直向型
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	黑色	直向型
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	黑色	直向型

物料号	输入连接器	输出连接器	长度	包装数量	颜色	连接器类型
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	灰色	倾斜
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	黑色	直向型
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	黑色	直向型
60103-141	US = 美国标准	IEC C13	2500mm	1	黑色	直向型

Table 2/2

物料号	材料
60103-131	PVC
60103-137	PVC
60197-053	PVC
60110-361	PVC
60704-020	PVC
62150-191	PVC
60110-360	PVC
60103-141	PVC

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE