

# 运动检测器

## Data Solutions



Motion detector: 可安装在门框上, detection method: 移动, detection fields of radar are adjustable, wide field 4 m (W) x 2 m (D), narrow field 2 m (W) x 2.5 m (D), supply voltage 12 ... 24 VAC or 12 ... 30 VDC, power supply via connector on door plate.

### 认证



### 功能

供电电压 12 ... 24 VAC 或 12 ... 30 VDC, 通过门板上的连接器供电

宽区域 4 m (W) x 2 m (D)

窄区域 2 m (W) x 2.5 m (D)

检测方法: 移动

可安装在门框上

雷达的可调节检测区域

### 技术参数

Table 1/1

物料号	类型	搭配	包装数量
60130-067	运动检测器	通道封闭	1

## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**