

# CompacPRO 面板

CompacPRO 机箱的前面板通过螺栓连接至机箱前框架。



## 认证



## 功能

前面板用螺栓固定在机箱的前框架上

## 技术参数

- 材料: 铝
- 完成: 阳极氧化
- 附件类型: 前面板
- 产品类型: 前面板

Table 1/2

物料号	机架高度	机架宽度	深度	包装数量	正面表面处理	反面表面处理
30823-227	4U	63HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-209	2U	42HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-224	3U	63HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-284	6U	84HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	深度	包装数量	正面表面处理	反面表面处理
30823-254	3U	28HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-272	4U	84HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-269	4U	42HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-257	3U	42HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-260	3U	84HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-215	2U	84HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化
30823-230	6U	63HP	3mm	1	阳极氧化	阳极氧化

Table 2/2

物料号	边缘处理	EMC 屏蔽	高度	宽度
30823-227	否	否	172.9mm	345.4mm
30823-209	否	否	84mm	238.7mm
30823-224	否	否	128.4mm	345.4mm
30823-284	否	否	261.8mm	452.1mm
30823-254	否	否	128.4mm	167.5mm
30823-272	否	否	172.9mm	452.1mm
30823-269	否	否	172.9mm	238.7mm
30823-257	否	否	128.4mm	238.7mm
30823-260	否	否	128.4mm	452.1mm
30823-215	否	否	84mm	452.1mm
30823-230	否	否	261.8mm	345.4mm

## 其他产品详情

仪器箱中包含用于固定一个后面板和一个前面板的装配套件。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



我们强大的品牌组合:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**