

nVent ERICO Cadweld Multi

Data Solutions

物料号

KITCDMV01

功能

多功能模具可生成各种连接

拥有专利的自动密封系统防止焊接金属泄漏

紧凑的挤压构造可实现轻松对准导体

无需依赖语言的使用说明书

易于使用的系统可在数秒内完成焊接

产品属性

订货号: 167782

符合: EN IEC® 62561-1 永久连接

ERICO CADWELD MULTI 多连接器类型							
模具类型	所需垫片数量	导体最大尺寸	总线/接线最大尺寸	钢筋最大尺寸（公制）	钢筋最大尺寸（美国）	接地棒公称直径	接地棒实际直径
实心或绞合铜线至实心或绞合铜线							
SS	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
SC	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
PA	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
PA	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
XA	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
GG	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
GJ	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
GF	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
GW	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
XB	3	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
PP	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
PK	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
GE	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-

PG	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	-	-	-	-
TD	2	25 平方毫米绞合导线 ； #4 绞合导线	-	-	-	-	-
TE	2	25 平方毫米绞合导线 ； #4 绞合导线	-	-	-	-	-
TF	2	25 平方毫米绞合导线 ； #4 绞合导线	-	-	-	-	-
实心或绞合铜线至钢筋							
RG	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	10 毫米	#3	-	-
RH	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	10 毫米	#3	-	-
RK	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	10 毫米	#3	-	-
RD	3	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	-	10 毫米	#3	-	-
铜带或钢带至钢筋							
RF	2	-	30 x 3.5 毫米	10 毫米	#3	-	-
铜带至铜带							
BB	2	-	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
BG	3	-	30 x 3 毫米	-	-	-	-
EB	3	-	30 x 3 毫米	-	-	-	-
实心或绞合铜线至铜或钢总线/接线							
HA	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
HC	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
HS	3	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-

HT	3	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
GL	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
LA	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
LJ	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
LE	2	50 平方毫米绞合导线 ； 1/0 绞合导线	30 x 3.5 毫米	-	-	-	-
镀锌钢带至镀锌钢带							
BB	2	-	30 x 3 毫米	-	-	-	-
CG	3	-	30 x 3 毫米	-	-	-	-
实心或绞合铜线至接地棒							
TG	2	10 平方毫米绞合导线 ； #6 绞合导线	-	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
GT	2	10 平方毫米绞合导线 ； #6 绞合导线	-	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
GR	2	10 平方毫米绞合导线 ； #6 绞合导线	-	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
GT	3	10 平方毫米绞合导线 ； #6 绞合导线	-	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
GR	3	10 平方毫米绞合导线 ； #6 绞合导线	-	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
铜带至接地棒							
CN	2	-	30 x 3.5 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
CP	2	-	30 x 3.5 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
CN	3	-	30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
CP	3	-	30 x 2.5 毫米 - 30 x 3 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米

镀锌钢带至接地棒							
CN	3	-	30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米
CP	3	-	30 x 0.5 毫米 - 30 x 3.5 毫米	-	-	1/2 英寸 - 3/4 英寸	12.8 - 17.3 毫米

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE