


接头接线 T6 完整焊机对，信号, 无冒口 绑线终端样式, 3/16" 绞线

Data Solutions

物料号

SBHFT6D



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线跨接头连接到轨头的便捷方式

在拼接棒的范围内生成连接

包含模具清洁剂

产品属性

材料: 钢; 石墨; 热塑性

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 无头

导体尺寸: 3/16" Bondstrand

导体外径, 标称: 4.76mm

等电位连接长度: 247.7mm

焊机样式: T6

仅模具: 否

替换模具: SBS925

焊接材料: SB25 x 2, 单独出售

框架: SBS925F, 单独出售

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE