


TR 四极分线盒，250 A

Data Solutions

物料号

TR-250A



认证



功能

可直接固定于非对称 DIN 轨或使用螺钉安装

包含输出连接螺栓

透明保护罩

便于布线

开箱即用，节约安装时间和人力

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

产品属性

订货号: 563170

材料: 铜; 玻璃纤维强化聚酰胺; 树脂玻璃

最大工作电压, IEC (Ui): 630

峰值短路电流 (Ipk): 34kA

短期耐受电流 (ICW) 1 秒: 17kA

线路侧连接数量: 2

负载侧连接数量: 4

孔尺寸 (HS): 8mm

螺纹尺寸 (TS): M6

深度 (D): 68mm

高度 (H): 150mm

宽度 (W): 230mm

单位重量: 1.3kg


可燃性等级: UL® 94V-0

符合: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C)

其他产品详情

线路端和负载端连接数量符合电极数。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE