

# RackPower 传感器输入集线器

## Data Solutions

Sensor Hub to connect 3 sensors on one nVent SCHROFF RackPower PDU Sensor Port.

### 功能

传感器集线器，可在一个 PDU 传感器端口上连接 3 个传感器

黑色粉末涂层外壳

适用于 RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

工作环境温度范围：0 至 65 °C

### 技术参数

Table 1/1

物料号	搭配	高度	包装数量	插头类型	可拆卸输入电缆
EA9106	RackPower	270mm	1	RJ45	否

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**