


# 19" Front Panel, Plain



Front panel without or with SUB-D-, ST type 3- or FDDI cut-out.

## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

19" Front Panel without Cutout

## SPECIFIKACE

<b>Hloubka:</b>	2.5mm
<b>Materiál:</b>	Hliník
<b>Accessory Type:</b>	Front panel
<b>Product Type:</b>	Front Panel

Table 1/2

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
30118-328	3U	4HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Katalogové číslo	Rack Height	Rack Width	Množství v balení	Front Finish	Rear Finish	Kód barvy
30118-331	3U	28HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka
30118-328	Strukturovaný Práškový	128.4mm	19.98mm
30118-331	Strukturovaný Práškový	128.4mm	141.9mm
30118-330	Strukturovaný Práškový	128.4mm	70.78mm
30118-329	Strukturovaný Práškový	128.4mm	35.22mm

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**