


Kabelindføringsplade, CEPL



CEPL-kabelindgange er ideelle til applikationer, hvor et kabinet kræver mange indgående eller udgående kabler, men der er begrænset installationsplads. CEPL kan nemt og hurtigt monteres uden brug af værktøj.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

FUNKTIONER

Overfladebehandling: Grå

Pakke størrelse: 10

Beskrivelse: Hurtig, omkostningseffektiv og værktøjsfri kabelindføring til indgående kabler og/eller pneumatiske rør inde i et skab. Snap-in-systemet fungerer til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.

Temperaturområde: -40°C til +90°C

Brændbarhed: UL94 V-0

Tæthedsgrad: IP 54, NEMA 1, 12

Materiale: TPE

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Antal kabelindføringer	Kabelindføring	Configuration	Cutout Size	Højde	Bredde
CEPL1924	19	(12) x 1.0 - 6.5 mm, (7) 1.0 - 12.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1724	17	(5) 1.0 - 10.5 mm, (12) 1.0 - 12.6 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4824	48	(48) 1.0 - 6.5 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL4224	42	(12) 1.0 - 7.2 mm, (17) 1.0 - 6.4 mm, (12) 1.0 - 5.0 mm, (1) 1.0 - 4.7 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1424	14	(14) 1.0 - 12.1 mm	12 x 1.0-15.0mm (.04-.59)	36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1224	12	(12) 1.0 - 15.0 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL5024	50	(50) 1.0 - 6.55 mm		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL2624	26	(16) 1.0 - 6.5 mm, (4) 1.0 - 12.1 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm, (2) ASI-LTG		36 x 112mm	44mm	142mm
CEPL1824	18	(4) 1.0 - 6.5 mm, (5) 1.0 - 10.5 mm, (5) 1.0 - 12.5 mm, (4) 1.0 - 16.1 mm		36 x 112mm	44mm	142mm

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE