


Operatør Interface Kontrolskab, OICE



Skabet til operatørbetjeningspanel i lakeret stål, OICE, har et præfabrikeret hulmønster for at muliggøre fastgørelsen til en svingarm plus en aftagelig frontplade med en IP55-beskyttelsesgrad. Komponenter kan nemt monteres takket være den aftagelige frontplade, men er også let tilgængelige via en bagdør. Sidehåndtag på skabet gør det nemt at flytte skabet i arbejdsstilling.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

GOST

FUNKTIONER

Materiale: Skabskrop og dør er fremstillet af 1.2 mm lakeret stål, front dæksel og håndtag er fremstillet af aluminium.

Krop: Kantbukknet og sømsvejst. Stor montageåbning. Front er udstyret med aluminium front panel. Håndtag monteret i front, samt venstre og højre kant.

Bagdør: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler samt låsesplitter. Tillader højre- eller venstremontering. Dørprofiler MMDP er tilgængelig som tilbehør.

Lås: Lås med dobbelt greb for let åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsatse og låse fås som tilbehør.

Tæthedsgrad: IP 55 | IK 10.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktureret pulverlakering. Top bund profil RAL7016.

Levering inkluderer: Skab med aluminiums front panel, bagdør, plast dobbelt-bit 3 mm nøgle, og monteringstilbehør.

SPECIFIKATIONER

Materiale:	Aluminium; Aluminium
Farve:	Light Gray
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Vægt
OICE303015	300mm	300mm	155mm	4.5kg
OICE304021	300mm	400mm	210mm	6.3kg
OICE404021	400mm	400mm	210mm	7.3kg
OICE606021	600mm	600mm	210mm	11.3kg
OICE406021	400mm	600mm	210mm	9.7kg
OICE505021	500mm	500mm	210mm	10.1kg
OICE506021	500mm	600mm	210mm	11.3kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE