


# PropacPRO Front Hood



The front hood bottom hinged can be assembled on to a PropacPRO case. It protects the PCB from accidental operations. A retrofittable lock can be installed.

## CERTIFICERINGER



## FUNKTIONER

Mounting of hinges at top or bottom

Lock (max. 2) retrofittable

From acrylic glass, hinged, removable

Lateral cover (item 5) also serves as vertical EMC shielding of side panels

## SPECIFIKATIONER

<b>Rack Height:</b>	3U
<b>Works With:</b>	Cases
<b>Product Type:</b>	Cover Plate
<b>Type:</b>	Front Hood
<b>Produktfamilie:</b>	PropacPRO
<b>Materiale:</b>	Thermoplastic

Table 1/1

Katalognummer	Rack Width	Pakke mængde	Dybde
24576-080	28HP	1	
24576-083	84HP	1	175mm
24576-082	63HP	1	

Katalognummer	Rack Width	Pakke mængde	Dybde
24576-081	42HP	1	

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Cannot be combined with design elements.

Other heights available on request.

Before assembly of hood feet must be fixed to case; please order separately.

## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unndladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**