

# Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung



Transpositionsabschnitte mit Einlege-Scharnierabdeckung werden verwendet, wenn die offene Seite des Kabelkanallaufs um 90 Grad gedreht und die Einlege-Funktion weiterhin beibehalten werden muss.

## INDUSTRIE-STANDARDS

---

Certified by Canadian Standards Association.

## MERKMALE

---

Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Farbcode:</b>	ANSI 61
<b>Oberfläche:</b>	Verzinkt; Pulverbeschichtet
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Material:</b>	Baustahl

Table 1/1

Katalognummer	Typ	Höhe	Breite	Dicke	Anzahl Dichtungsplatten	Typ Dichtungsplatte
F44LE9KOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	102mm	102mm	1.9mm	1	Flach
F66LE9KT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	152mm	152mm	1.9mm	1	Flach
F22LKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	64mm	64mm	1.9mm	1	Flach
F66LKOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	152mm	152mm	1.9mm	1	Flach
F44LE9KT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	102mm	102mm	1.9mm	1	Flach
F44LKOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	102mm	102mm	1.9mm	1	Flach
F22LE9KOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	64mm	64mm	1.9mm	1	Flach
F88LE9KOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	203mm	203mm	1.9mm	1	Flach
F66LE9KOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	152mm	152mm	1.9mm	1	Flach
F22LE9KT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	64mm	64mm	1.9mm	1	Flach
F88LE9KT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	203mm	203mm	1.9mm	1	Flach
F44LKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	102mm	102mm	1.9mm	1	Flach
F22LKOKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	64mm	64mm	1.9mm	1	Flach
F66LKT	Kabelkanal mit Öffnungswechsel	152mm	152mm	1.9mm	1	Flach

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Jede Dichtungsplatte enthält außerdem eine Dichtung und einen Satz Schrauben zum Verbinden von Abschnitten.

Zertifiziert durch die Canadian Standards Association

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**