


# Laborgestell 19" offene Schrankholme, 24 HE

## KATALOGNUMMER

**20118-741**



19-Zoll-Holme für offenes oder unbestücktes Gestell mit bis zu 200 kg Tragfähigkeit. Diese 19-Zoll-Holme können auf einen mobilen oder stationären Sockel montiert werden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Fahrbar oder stationär

Verschiedene Fachböden

Zubehör für Kabelführung

Stationäre Traglast 200 kg oder 150 kg (siehe Spezifikationstabelle), bei einer definierten Schwerpunktlage in der Mitte des Laborgestells

Empfohlene maximale Einschubtiefe 400 mm

## PRODUKTMERKMALE

Höhe Gestell: 24U

Höhe: 1164mm

Rahmenmaterial: Stahl

Anzahl Verpackungen: 1

Entspricht: IEC 60297-3-100

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Laborgestell

Produkttyp: Gestell

Statische Last: 150kg

Breite: 600mm

Net Weight: 9.6kg

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**