


Varistar Tiefenstrebe, 3 Zeilen, 800D, Aluzink

KATALOGNUMMER

23130-082



Horizontale Tiefenstrebe in Schranktiefe. Direkt am Varistar CP Rahmen montiert für besseres Kabelmanagement, erhöhte Rahmensteifigkeit und zusätzliche Befestigungspunkte.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Kabelführung mit Hilfe von Kabelbindern und Kabelösen, für verkürzten Gestellfachboden notwendig

St, 1,5 mm, Oberfläche AlZn

PRODUKTMERKMALE

Tiefe: 800mm

Anzahl Verpackungen: 2

Oberfläche: Aluminium verzinkt

Höhe: 135mm

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP

Produkttyp: Halterung

Höhe Gestell: 3U

Passt zu: Varistar CP

Verpackungseinheit: Paar

Net Weight: 2.328kg

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE