

# Interscale, Gehäuse, Desktop-Ausführung, perforiert



Flexibles Tischgehäuse mit integriertem EMV-Schutz und perforierten Seiten. Basierend auf der Interscale-Plattform von nVent SCHROFF und entwickelt nach IEC 60297-3-109.

## ZERTIFIZIERUNGEN

---



## MERKMALE

---

Modulares Tischgehäuse, bestehend aus 4 montierten Einzelteilen

Wurde entsprechend der IEC-Norm 60297-3-109 entwickelt

Integrierter EMV-Schutz

Schutzart bis IP 20

Farbe RAL 7016

Modifizierte oder kundenspezifische Gehäuse auf Anfrage

## SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Material:</b>	Aluminium; Stahl
<b>Typ:</b>	Desktop
<b>Produktfamilie:</b>	Interscale
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Farbcode:</b>	RAL 7016
<b>Produkttyp:</b>	Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Anzahl Verpackungen	Breite	Tiefe	Kühlung	Farbe
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforiert	Anthrazitgrau
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforiert	Anthrazitgrau

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche
14825-154	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-254	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-255	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-197	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-275	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-195	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-295	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-297	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-175	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-375	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-395	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-155	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet
14825-397	Aluminium verzinkt, Pulverbeschichtet

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**