


# Ein-/Aushebegriff, Typ IEL, Hebel schwarz, Knopf grau, oben; 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**20817-684**



Ein- und Aushebegriff vom Typ IEL in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und 0,1-Zoll Leiterplattenversatz. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102

Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet

0,1-Zoll-Versatz, wird für Netzgeräte mit SMD Plus verwendet

## PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 10

Grifftyp: IEL; Vorne oben

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Tiefschwarz

Farbcode: RAL 9005

Entspricht: EN 45545-2

Tiefe (D): 60.45mm

Höhe (H): 25.5mm

Material: Polycarbonat; Zinklegierung

Produkttyp: Griff

Typ: Ein-/Aushebegriff, 0,1 Zoll Versatz

Breite (W): 19.8mm


Passt zu: Frontplatten

Gross Weight: 0.252kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**