


Aushebegriff, Tastenform 1



Aushebegriff mit Tastenform 1, wird zum Ausheben von Leiterplatten verwendet. Die Griffe sind in schwarz oder grau sowie als obere und untere Ausführung erhältlich.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Griff UL 94 V-0, Lager Zn-Druckguss

Bei 6 HE, kann durch Tauschen der oberen und unteren Griffe die Leiterkartenlage um 1 TE nach rechts versetzt werden. Damit wird Platz für SMD-Komponenten auf der linken Seite geschaffen.

Bitte bestellen Sie die Halsschrauben separat.

SPEZIFIKATIONEN

Typ:	Aushebegriff
Passt zu:	Frontplatten
Produkttyp:	Griff
Material:	Polycarbonat

Table 1/1

Katalognummer	Farbe	Anzahl Verpackungen	Grifftyp	Entflammbarkeitsklasse
---------------	-------	---------------------	----------	------------------------

20817-325	Grau	1	Aushebegriff Form 1, unten	UL® 94V-0
20817-346	Schwarz	1	Aushebegriff Form 1, oben	UL® 94V-0
20817-345	Schwarz	1	Aushebegriff Form 1, unten	UL® 94V-0
20817-326	Grau	1	Aushebegriff Form 1, oben	UL® 94V-0

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE