


Novastar Sockel



Bodenplatte für hintere Kabelführung, die für die Kabelführung ausgeschnitten ist. Die Öffnung ist mit Kunststoff abgedeckt. Die Zusatzbürstenleiste kann eingebaut werden.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Statische Traglast: 400 kg

Nivellierfüße, Höhe 57 mm ... 67 mm

St, 1,5 mm, RAL 7021

Kabeldurchführung 110 mm x 76 mm

inkl. Erdung

Nivellierfüße

Statische Traglast 400 kg

SPEZIFIKATIONEN

Höhe:	45mm
Produkttyp:	Schaltschrank-/Gestellsockel
Material:	Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Tiefe	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche
27230-072	553mm	800mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-070	553mm	500mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-080	1000mm	1000mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-076	900mm	900mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet
27230-071	553mm	600mm	1	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet

Table 2/2

Katalognummer	Typ
27230-072	Sockel
27230-070	Sockel
27230-080	Sockel
27230-076	Sockel
27230-071	Sockel

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bürstenleiste bitte separat bestellen.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE