

# Federkontakte zum Crimpen

Federkontakte zum Crimpen können zusammen mit DIN-Steckverbindern Form D, Konstant-Kontaktwiderstände, verwendet werden.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Crimpkontakt 0,14 – 0,5 mm<sup>2</sup>, Bronze, teilvergoldet, können für Bauform D und Niederstromteil Bauform F verwendet werden

Gasdichte und korrosionsfreie Verbindung

Konstanter Durchgangswiderstand durch gleichbleibende Crimpqualität

## SPEZIFIKATIONEN

**Passt zu:** Steckverbinder

**Produkttyp:** Federkontakt

Table 1/1

Katalognummer	Anzahl Verpackungen	Verbindungsart
21100-293	50	Crimpen, 0,14–0,5 mm <sup>2</sup>
21100-294	50	Crimpen, 0,75–1,5 mm <sup>2</sup>

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**