We connect and protect

# nVent CADDY Macrofix Plus ohne Schallschutzeinlage, 155–165 mm OD, M8, M10 Stabgröße

## KATALOGNUMMER

**MFZ165**

## ZERTIFIZIERUNGEN

## MERKMALE

- Der vergrößerte Öffnungswinkel ist für alle Standard Rohrdurchmesser geeignet
- Das Schnellverschlusssystem verhindert ein zufälliges Öffnen, wenn das Rohr bewegt oder justiert wird
- Das Schnellverschlusssystem lässt sich einfach mit einer Hand schließen
- Der verpresste Gewindeabschnitt an der Spitze der Schraube verhindert, dass sie während der Installation herausfällt
- Schrauben mit Kombikopf für Schlitz- oder Kreuzschlitzschraubendreher und Außensechskant
- Die längeren Flansche erleichtern den Zugang zu den Schrauben beim Festziehen
- Die Kombimutter kann an M8 und M10 Gewindestange angehängt werden, was die Materialhandhabung erleichtert
- Die Schraubenlängen sind an die ausgeweiteten Klemmbereiche angepasst, damit wird die Lagerhaltung optimiert

## PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 586818

| |
|---|
| Material: Stahl |
| Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt |
| Außendurchmesser (OD): 155 - 165 mm |
| Stangengröße (RS): M8;M10 |
| Breite (W): 25 mm |
| Dicke (T): 2 mm |
| Schraubendurchmesser (Sc): 6 |
| Schraubenlänge (L): 40mm |
| Statische Last: 3200N |

## DIAGRAMME




## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

**Nordamerika**
+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer Support

**Europa**
Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

**Europa**
Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

**APAC**
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.