

# Varistar CP Rückwand, geschraubt

## Data Solutions



Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.

### MERKMALE

geschraubt, robuste und von einer Person montierbare Seitenplatte

Rückwand ohne Erdungskit

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Schaltschrank-/Gestellplatte

**Material:** Stahl

Table 1/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-199	29U	1400mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-384	24U	1200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-551	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-124	52U	2450mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-385	24U	1200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-200	33U	1600mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-549	33U	1600mm	600mm	IP55	1	
21630-386	29U	1400mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-125	42U	2000mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-387	29U	1400mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-548	29U	1400mm	800mm	IP55	1	
21630-550	33U	1600mm	800mm	IP55	1	
21630-547	29U	1400mm	600mm	IP55	1	
21630-388	33U	1600mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-389	33U	1600mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-126	47U	2200mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-546	24U	1200mm	800mm	IP55	1	
21630-198	24U	1200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-545	24U	1200mm	600mm	IP55	1	
21630-390	38U	1800mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau

Table 2/2

Katalognummer	Höhe Gestell	Höhe	Breite	Schutzart	Anzahl Verpackungen	Farbe
21630-391	38U	1800mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-127	52U	2450mm	800mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-122	42U	2000mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-206	33U	1600mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-202	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-207	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-554	42U	2000mm	800mm	IP55	1	
21630-205	29U	1400mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-123	47U	2200mm	600mm	IP20	1	Schwarzgrau
21630-555	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-203	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-553	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-556	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-204	24U	1200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-208	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-209	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Schwarzgrau
21630-552	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-201	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Schwarzgrau

Table 1/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-199	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-384	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-551		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-124	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-385	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-200	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-549		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-386	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-125	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-387	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-548		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-550		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-547		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-388	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-389	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-126	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-546		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-198	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-545		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-390	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-391	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-127	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-122	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-206	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-202	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-207	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-554		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-205	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-123	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-555		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-203	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-553		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

Katalognummer	Farbcode	Oberfläche	Typ	Passt zu
21630-556		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-204	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-208	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-209	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-552		Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP
21630-201	RAL 7021	Pulverbeschichtet	Rückwand	Varistar CP

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**