

# Isolations-Montageplatte, AMI



Diese leicht zu montierende Montageplatte verhindert einen unerwünschten Kontakt zwischen elektrischen Bauteilen und dem Schrank.

## MERKMALE

---

Beschreibung: Isolierte Montageplatte für Wandgehäuse, anpassbar in der Tiefe mit Zubehörsatz AMG. Die Montageplatte kann in jeder Position justiert werden. Dieses Zubehör ist nicht geeignet für AFS Gehäuse.

Material: Starkes Bakelit.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Dicke:</b>	4mm
<b>Material:</b>	Bakelit
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Oberfläche:</b>	Glatt

Table 1/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
AMI06060	600mm	600mm	4mm	570 x 550mm	Baustahl
AMI02520	250mm	200mm	4mm	220 x 150mm	Baustahl
AMI03040	300mm	400mm	4mm	270 x 350mm	Baustahl
AMI06080	600mm	800mm	4mm	570 x 750mm	Baustahl
AMI05040	500mm	400mm	4mm	470 x 350mm	Baustahl
AMI08080	800mm	800mm	4mm	770 x 750mm	Baustahl
AMI06040	600mm	400mm	4mm	570 x 350mm	Baustahl
AMI12060	1200mm	600mm	4mm	1170 x 550mm	Baustahl
AMI03030	300mm	300mm	4mm	270 x 250mm	Baustahl
AMI04050	400mm	500mm	4mm	370 x 450mm	Baustahl
AMI02525	250mm	250mm	4mm	220 x 200mm	Baustahl
AMI04060	400mm	600mm	4mm	370 x 550mm	Baustahl
AMI10060	1000mm	600mm	4mm	970 x 550mm	Baustahl
AMI03025	300mm	250mm	4mm	270 x 200mm	Baustahl
AMI06050	600mm	500mm	4mm	570 x 450mm	Baustahl
AMI05030	500mm	300mm	4mm	470 x 250mm	Baustahl
AMI10080	1000mm	800mm	4mm	970 x 750mm	Baustahl
AMI04030	400mm	300mm	4mm	370 x 250mm	Baustahl
AMI08060	800mm	600mm	4mm	770 x 550mm	Baustahl
AMI08040	800mm	400mm	4mm	770 x 350mm	Baustahl

Table 2/2

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Plattengröße	Gehäusematerial
AMI02020	200mm	200mm	4mm	170 x 150mm	Baustahl
AMI12080	1200mm	800mm	4mm	1170 x 750mm	Baustahl
AMI04040	400mm	400mm	4mm	370 x 350mm	Baustahl
AMI03525	350mm	250mm	4mm	320 x 200mm	Baustahl
AMI07050	700mm	500mm	4mm	670 x 450mm	Baustahl
AMI05050	500mm	500mm	4mm	470 x 450mm	Baustahl

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Nicht für AFS geeignet.

### WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**