


# Blende für FMC Mezzanine Frontplatten- Ausbrüche, VITA 57.1

## KATALOGNUMMER

**20835-849**



Eine FMC-Blende wird in Ausschnitte der FMC-Mezzanine-Frontplatte eingesetzt, Bausatz 10 FMC-Blenden.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

FMC Abdeckung zum Schließen der nicht benutzten FMC Mezzanine Frontplatten Ausbrüchen

Schirmung der FMC Abdeckung mit optional leitenden O-Ring möglich, bitte separat bestellen

Material, Al-Strangpressprofil (eloxiert, Kontaktfläche leitfähig)

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Frontplatte

Typ: Mezzanine-Frontplatte

Zubehörtyp: Frontplatte

Befestigung: Eingerastet

EMV-Schirmung: Nein (nachrüstbar)

Typ Dichtung: O-Ring EMV

Material: Aluminium

Frontbeschichtung: Eloxiert

Oberfläche Rückseite: Leitend

Behandelte Kanten: Nein

Höhe: 58.45mm

Breite: 12.8mm

Tiefe: 2.5mm

Entspricht: FMC Mezzanine; IEEE P1386

Anzahl Verpackungen: 10

Oberfläche: Eloxiert

Net Weight: 0.1kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

EMV-O-Ring-Dichtung bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**