


# 19" Fachboden, ausziehbar, für Varistar CP, Novastar, 70 kg, RAL 7021, 800 B 600 T

## KATALOGNUMMER

**21130-373**



Varistar, Novastar und Eurorack 19"-Fachboden, stationär mit 70 kg Tragfähigkeit, perforiert für einfache Montage.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Perforiert mit Hammerschlaglochung zur Befestigung von Kabelbindern

Statische Traglast 70 kg

Inklusive Teleskopschienen

Verriegelung mit Knebelschloss möglich

St, 1,5 mm

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

Hammerschlaglochung zur Befestigung mit Kabelbindern

## PRODUKTMERKMALE

Typ: Fachboden ausziehbar

Breite: 400mm

Tiefe: 477mm

Anzahl Verpackungen: 1

Farbe: Schwarzgrau

Farbcode: RAL 7021

Oberfläche: Pulverbeschichtet

Material: Stahl

Produktfamilie: Varistar CP; Novastar

Produkttyp: Fachboden

Passt zu: Varistar CP

Gross Weight: 8.24kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montagewinkel zur Montage der Teleskopschienen am Gestell bitte separat bestellen

Knebelschloss bitte separat bestellen.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**