

# Isolierstreifen für Modulschiene 28 TE, 10 Stck


## KATALOGNUMMER

**24560-828**



Die Leiste ermöglicht eine isolierte Montage von Backplanes oder Metallplatten als Träger für Steckverbinder. Für eine standardisierte Einbautiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger in Verbindung mit den Modulschienen L-ST und H-ST. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO und EuropacPRO/-Rugged.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Zur isolierten Befestigung von Backplanes oder zur Befestigung von Metallplatten als Träger von Steckverbindern

Herstellung der genormten Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger in Verbindung mit Modulschienen L-ST und H-ST.

## PRODUKTMERKMALE

Breite Gestell: 28HP

Anzahl Verpackungen: 10

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Länge: 144.2mm

Material: Polycarbonat

Produktfamilie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Produkttyp: Isolierstreifen

Passt zu: Baugruppenträger; Gehäuse

Gross Weight: 0.03kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Bitte beachten Sie, dass Lieferungen nur in den jeweils angegebenen LLG (Lieferlosgrößen), LLG z. B. 5 Stück, 10 Stück, 50 Stück usw.) möglich sind. Davon abweichende Bestellmengen (z. B. 2 Stück) werden auf die nächst mögliche lieferbare Menge = Lieferlosgröße (LLG) abgeändert.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**