


# Gehäuse, Minipac, Trapezform, Desktop

## KATALOGNUMMER

**24814-008**



Das trapezförmige Alu-Profilgehäuse ermöglicht es dem Anwender, 3 nichtstandardisierte Leiterplatten einzusetzen. Die Leiterplatten werden in Nuten des Alu-Profil-Tubus eingesetzt. Beide Seiten sind 2,5 mm dick verkleidet.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Tischversion

Stärke der Leiterplatte 1,6 mm, Rasterabstand 15,24 mm (3 TE)

Länge D = 100 mm, Breite der langen Seite 74,2 mm, Breite der kurzen Seite 54,5 mm, Höhe 46,1 mm

Zum Einbau von 3 ungenormten Leiterplatten (Höhe 50, 60 und 65 mm, Tiefe 100 mm)

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Gehäuse mit kleinem Formfaktor

Produktfamilie: Minipac

Typ: Desktop

Höhe: 75.6mm

Breite: 47.5mm

Tiefe: 100.5mm

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz

Oberfläche: Eloxiert

Schutzart: IP40

Kühlung: Nicht perforiert

Form: Trapez

Anzahl Verpackungen: 1

Länge: 100.5mm

Net Weight: 0.24kg

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere Abmessungen auf Anfrage.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**