

# Varistar Kabeltrassenadapter Bausatz



Der Kabeltrassenadapter ermöglicht die einfache Verbindung und Führung von Kabeln in Netzwerkschränken. Das Befestigungsmaterial wird für Gehäuse ohne das obere Universalabdeckprofil benötigt.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Kabelführungsadapter zur Kabelführung auf den Schränken

## SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Passt zu	Tiefe	Länge	Material
21630-170	Montagekit	Kabeltrassenadapter	Einhausung	1200mm	1200mm	Stahl
21130-598	Montagekit		Einhausung	58mm	100mm	Stahl
21630-168	Montagekit	Kabeltrassenadapter	Einhausung	1000mm	1000mm	Stahl

Katalognummer	Produkttyp	Typ	Passt zu	Tiefe	Länge	Material
21630-169	Montagekit	Kabeltrassenadapter	Einhausung	1100mm	1100mm	Stahl

Table 2/2

Katalognummer	Oberfläche	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Zertifizierungen
21630-170	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021	
21130-598	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021	RoHS
21630-168	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021	
21630-169	Pulverbeschichtet	2	Schwarzgrau	RAL 7021	

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**