

510 nVent CADDY EZ Riser, Stahl, EG, 12" Rohr, 300 DN, 324 mm OD

KATALOGNUMMER

5101200EG



Die 510 nVent CADDY EZ Riser ist eine Rohrschelle mit Schnellverschluss, die sich ideal zur Befestigung vertikaler Stahlrohrleitungen eignet, wenn Platz vorhanden ist. Diese Lösung ist sofort einsatzbereit und verfügt über Langlöcher, um die Montage zu vereinfachen und lose Befestigungsteile zu vermeiden. Aufgrund der Flanschschrauben mit gezahnter Auflagefläche können Installateure die EZ Riser ganz einfach mit nur einem Werkzeug montieren.

MERKMALE

Dank der gezahnten Flanschschraubenköpfe ist nur ein Werkzeug zum Festziehen erforderlich

Entspricht der Norm Federal Specification WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 179338

Material: Stahl

Oberfläche: Elektrolytisch verzinkt

Rohrgröße: 12"

NB/DN: 300

Außendurchmesser (OD): 324 mm

Lochgröße (HS): 17 mm

A: 569 mm

B: 51 mm



Statische Last: 12000N

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Schelle ist für Stahlrohre konzipiert und muss unter einer Kupplung oder einer Scherlasche montiert werden, wobei die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment anzuziehen sind.

Langlöcher und Schrauben nur für Rohrgrößen bis zu 12".

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Nordamerika

+1.800.753.9221
Option 1 – Kundendienst
Option 2 – Technischer
Support

Europa

Niederlande:
+31 800-0200135
Frankreich:
+33 800 901 793

Europa

Deutschland:
800 1890272
Sonstige Länder:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.

