

## Sichttür | Wandgehäuse, ADT



Elektrische Bauteile sind bei geschlossener Tür sichtbar, unbefugtes Personal hat keinen Zugriff auf die Bauteile, und der Schutzgrad wird beibehalten.

### MERKMALE

Beschreibung: Im Austausch gegen Standardtür. Erlaubt Sicht auf die Komponenten im Wandgehäuse. Mit allen Optionen des Schließprogramms.

Material: 1,2 mm Stahlblech / 1,5 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 500 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 800 mm, 3 mm durchsichtiges Acrylglas.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.

Schutzart: Entspricht IP 55.

Verpackungseinheit: 1 Tür.

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Farbe:</b>	Hellgrau
<b>Material:</b>	Baustahl
<b>Oberfläche:</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbcode:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Dicke	Verriegelungsmenge	Fenstergröße
ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2	459 x 243mm
ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1	1059 x 427mm
ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2	459 x 443mm
ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1	859 x 627mm
ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1	259 x 143mm
ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1	159 x 143mm
ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2	459 x 343mm
ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1	1059 x 627mm
ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2	559 x 343mm
ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1	359 x 143mm
ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1	359 x 243mm
ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1	859 x 427mm
ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2	659 x 443mm
ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1	159 x 93mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

\* 3-Punkt-Stangenverriegelung. Nicht für AFS geeignet.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.