


# Senkkopfschraube, Torx

Linsenkopfschraube.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Schraube zur Befestigung der oberen/unteren Abdeckbleche am Gehäuse der CassettePRO

## SPEZIFIKATIONEN

**Typ:** Senkkopfschraube

**Produkttyp:** Schraube

Table 1/2

| Katalognummer | Länge | Material  | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Produktfamilie                                                                             |
|---------------|-------|-----------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24812-751     | 6mm   | Edelstahl |            | 100                 | M2.5         |                                                                                            |
| 21191-589     | 8mm   | Stahl     | Vernickelt | 100                 | M3           |                                                                                            |
| 24812-501     | 20mm  | Stahl     | Vernickelt | 100                 | M3           | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>MultipacPRO |

| Katalognummer | Passt zu                            | Zertifizierungen |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 24812-751     | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub |                  |
| 21191-589     | Frontplatten                        |                  |
| 24812-501     | Baugruppenträger, Gehäuse, Einschub | RoHS             |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**