


# CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 2x P47

## KATALOGNUMMER

**23098-396**



Power Backplane für CompactPCI-Anwendungen. Mit P47-Powersteckverbinder.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Konform zu: PICMG 2.11 R1.0 CompactPCI Power-Interface-Spezifikation

Konform zu: PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation

Single, Parallel- oder Redundanzbetrieb möglich

Geographische Adresse einstellbar

Stromversorgung über Crimpkontakte, die in den Stecker eingesteckt werden, Keine Netzspannung auf der Backplane

Netzkabel als Zubehör erhältlich

DC-Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall

DC Ausgänge mit Powerbugs für extrem niedrigen Spannungsabfall

## PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Rückwandplatine

Anzahl Slots: 1

Höhe Gestell: 6U

Typ Rückwandplatine: CompactPCI Power Backplane mit P47

Breite Slot: 8HP

Typ Stromsteckverbinder: (2) P47

Versorgungs-Steckverbindertyp: SMCQ, 12-polig; MicroMatch, 10-polig

Breite: 39.6mm

Gross Weight: 0.391kg

Anzahl Verpackungen: 1

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**