


MultipacPRO Montageplatte



Montageplatten sind für den Einbau schwerer Komponenten wie z.B. Trafos geeignet.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Montageplatten sind für den Einbau schwerer Komponenten geeignet, wie z. B. Trafos

Wird seitlich innen am 19"-Einschub angeschraubt

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Material: | Aluminium |
| Passt zu: | Einschub |
| Produkttyp: | Montageplatte |
| Produktfamilie: | MultipacPRO |

Table 1/1

| Katalognummer | Tiefe | Anzahl Verpackungen | Breite Gestell | Breite | Zertifizierungen |
|---------------|-------|---------------------|----------------|---------|------------------|
| 20860-107 | 150mm | 1 | 84HP | 402.5mm | RoHS |
| 20860-112 | 450mm | 1 | 84HP | 402.5mm | |
| 20860-111 | 390mm | 1 | 84HP | 402.5mm | RoHS |
| 20860-108 | 210mm | 1 | 84HP | 402.5mm | RoHS |
| 20860-110 | 330mm | 1 | 84HP | 402.5mm | RoHS |
| 20860-109 | 270mm | 1 | 84HP | 402.5mm | RoHS |

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montageplatten können auch gleichzeitig mit dem Innenausbau für Europakarten eingebaut werden.

Beim Einsatz einer Montageplatte verringert sich die lichte Einbauhöhe um mindestens 2,5 mm.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE