

# 19" Montagesatz M6

## Data Solutions



Verwenden Sie für die Standarderdung eine Erdungsmutter und eine Unterlegscheibe an mindestens einem Befestigungspunkt.

Bei Verwendung des 19" Bausatzes mit leitfähigem 19" Schalttafeleinbau sind Erdungskäfigmuttern nicht erforderlich.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Montagekits zur Montage von 19"-Komponenten in einem Schrank

Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung

### SPEZIFIKATIONEN

**Produkttyp:** Montagekit

**Oberfläche:** Verzinkt

Table 1/2

| Katalognummer | Länge | Anzahl Verpackungen | Gewindegröße | Material | Produktfamilie | Typ |
|---------------|-------|---------------------|--------------|----------|----------------|-----|
|---------------|-------|---------------------|--------------|----------|----------------|-----|

|           |      |     |    |            |   |                       |
|-----------|------|-----|----|------------|---|-----------------------|
| 21190-095 |      | 4   | M6 | Stahl, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Outdoor              | Montagekit            |
| 21120-213 |      | 4   | M6 | Stahl      |   | Montagekit            |
| 21120-196 | 16mm | 4   | M6 | Stahl      |   | Montagekit,<br>Erdung |
| 21100-435 |      | 8   | M6 | Stahl, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Outdoor | Montagekit            |
| 21120-199 | 13mm | 100 | M6 | Stahl      |   | Montagekit,<br>Erdung |
| 21120-198 | 16mm | 50  | M6 | Stahl      |   | Montagekit,<br>Erdung |
| 21120-197 | 16mm | 32  | M6 | Stahl      |   | Montagekit,<br>Erdung |
| 21190-435 |      | 32  | M6 | Stahl, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Eurorack,<br>Outdoor              | Montagekit            |

|           |  |     |    |            |   |            |
|-----------|--|-----|----|------------|---|------------|
| 21101-810 |  | 100 | M6 | Stahl, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Outdoor | Montagekit |
| 21101-809 |  | 50  | M6 | Stahl, ABS | RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO,<br>Comptec, Inpac,<br>MultipacPRO,<br>Varistar CP,<br>Novastar,<br>Eurorack,<br>Outdoor | Montagekit |
| 21120-215 |  | 32  | M6 | Stahl      |   | Montagekit |
| 21120-214 |  | 50  | M6 | Stahl      |   | Montagekit |
| 21120-216 |  | 100 | M6 | Stahl      |   | Montagekit |

Table 2/2

| Katalognummer | Passt zu  | Zertifizierungen |
|---------------|---|------------------|
| 21190-095     | 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke | RoHS             |
| 21120-213     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21120-196     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21100-435     | 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke | RoHS             |
| 21120-199     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21120-198     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21120-197     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |

| Katalognummer | Passt zu  | Zertifizierungen |
|---------------|---|------------------|
| 21190-435     | 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19" Indoor Cabinets, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke           | RoHS             |
| 21101-810     | 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke | RoHS             |
| 21101-809     | 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Wandhalterung, 19-Zoll-Indoor-Schaltschränke, 19-Zoll-Outdoor-Schaltschränke | RoHS             |
| 21120-215     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21120-214     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |
| 21120-216     | Frontplatten, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP   |                  |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**