


# Ein-/Aushebegriff, Typ IET, Hebel grau, Knopf schwarz, unten, 10 Stück

## KATALOGNUMMER

**20817-714**



Ein- und Aushebegriff vom Typ IET in Übereinstimmung mit IEEE 1101.10. 0,1-Zoll Offset. Pro Paar erzeugen die Griffe eine Hebelkraft von 700 N.

## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)

In Übereinstimmung mit IEEE 1101.10 und IEC 60297-3-102

Für den Einbau vom Mikroschaltern geeignet

0,1-Zoll-Versatz, wird für Netzgeräte mit SMD Plus verwendet

## PRODUKTMERKMALE

Anzahl Verpackungen: 10

Grifftyp: IET; Vorne unten

Entflammbarkeitsklasse: UL® 94V-0

Farbe: Grau

Entspricht: EN 45545-2

Material: Polycarbonat

Produkttyp: Griff


Typ: Ein-/Aushebegriff, 0,1 Zoll Versatz

Passt zu: Frontplatten

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Codierkeile und Mikroschalter bitte separat bestellen.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-

Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**