


Varistar CP Kabelabfangschiene für Schrankbreite



Varistar CP horizontale Kabelabfangschiene in der Schrankbreite. Direkt am Rahmen montiert.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für Kabelschellen (untere Reihe) und für Kabelbinder, bzw. Klettband (obere Reihe)

Zur Kabelführung im hinteren Schrankbereich

SPEZIFIKATIONEN

Material: Stahl
Produkttyp: Stützschiene

Table 1/2

Katalognummer	Breite	Anzahl Verpackungen	Farbe	Farbcode	Oberfläche	Länge
21236-093	600mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	550mm
23130-312	800mm	2	Schwarzgrau	RAL 7021	Pulverbeschichtet	750mm

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Passt zu
21236-093	Kabelträger, rückseitige Montage	Varistar CP
23130-312	Kabelträger, rückseitige Montage	Varistar CP

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE