

Panel frontal InPac

El panel frontal se puede montar en el caso InPac.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Panel Al, 2,5 mm

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|---------------|
| Fondo: | 2.5mm |
| Material: | Aluminio |
| Acabado: | Anodizado |
| Compatible con: | Casos |
| Tipo de accesorio: | Panel frontal |
| Tipo de producto: | Panel frontal |
| Familia de productos: | InPac |

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Acabado frontal | Acabado trasero | Bordes tratados | Apantallamiento o EMC |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 30828-055 | 2U | 1 | Anodizado | Anodizado | No | No |
| 30828-067 | 6U | 1 | Anodizado | Anodizado | No | No |
| 30828-061 | 4U | 1 | Anodizado | Anodizado | No | No |
| 30828-058 | 3U | 1 | Anodizado | Anodizado | No | No |

Table 2/2

| Número de catálogo | Altura | Anchura |
|--------------------|---------|---------|
| 30828-055 | 76mm | 437mm |
| 30828-067 | 253.8mm | 437mm |
| 30828-061 | 165mm | 437mm |
| 30828-058 | 120.5mm | 437mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit de montaje para el panel frontal se incluye con el chasis de 19".

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE