


# Panel trasero PropacPRO EMC, ancho completo



El panel trasero EMC, ancho completo para la caja PropacPRO se monta en el marco de la caja. No tiene perforación. El blindaje se realiza con juntas textiles EMC.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Panel de aluminio, 1,5 mm, con cierre para puesta a tierra / GND

Monturas en el caso (izquierda, derecha)

Sin perforación

## ESPECIFICACIONES

<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Acabado:</b>	Anodizado; Pasivado
<b>Compatible con:</b>	Casos
<b>Familia de productos:</b>	PropacPRO
<b>Tipo:</b>	Panel trasero
<b>Tipo de producto:</b>	Panel lateral

Table 1/1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete
24576-247	3U	28HP	1
24576-244	2U	42HP	1
24576-258	6U	84HP	1
24576-248	3U	42HP	1

Número de catálogo	Altura del rack	Ancho del rack	Cantidad del paquete
24576-254	4U	84HP	1
24576-249	3U	63HP	1
24576-253	4U	63HP	1
24576-250	3U	84HP	1
24576-252	4U	42HP	1
24576-245	2U	63HP	1

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**