


# Varistar Cable Eye



Ojos para cables para racks de pie libres para apoyar la gestión de cables estructurados verticales a lo largo de los verticales del bastidor Varistar.

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Para el montaje en los verticales del gabinete (800 mm de ancho del gabinete) o lateralmente a los soportes de panel/deslizamiento de 19"

## ESPECIFICACIONES

| Table 1/1          |                         |         |       |          |               |                      |
|--------------------|-------------------------|---------|-------|----------|---------------|----------------------|
| Número de catálogo | Material                | Anchura | Fondo | Longitud | Acabado       | Cantidad del paquete |
| 23130-506          | Poliamida               | 31mm    | 92mm  | 92mm     |               | 4                    |
| 23130-336          | Poliamida               | 100mm   | 100mm |          |               | 4                    |
| 23130-342          | Acero, Aleación de zinc | 100mm   | 180mm |          | Zinc plateado | 4                    |
| 23130-341          | Acero, Aleación de zinc | 100mm   | 100mm |          | Zinc plateado | 4                    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**